

清潔と快適を、 すべての空間に。

非刺激性
で安心

高い
除菌・消臭力

清潔加湿

弱酸性次亜塩素酸水（ノロックス）を専用のミスト噴霧器で空間に拡散させることで、浮遊菌や付着菌を軽減することが可能です。



norox
ノロックス
5L噴霧器 OC-50a
(30畳タイプ)



**耐久性に優れたステンレス製の
振動子パーツにアップデート！**

腐食や劣化に強いステンレス製パーツで、
耐久性に強く機器を長持ちさせます。



清潔加湿× 広範囲を除菌・消臭

norox
ノロックス

ノロックス専用 超音波式噴霧器
5Lミスト噴霧器 OC-50a



製品仕様

- 商品名 : 超音波ミスト噴霧器
- 型番 : OC-50a
- 定格電圧 : AC100V 50/60Hz
- 消費電力 : 31W
- 本体サイズ : W220×D220×H330mm
- 本体重量 : 2.35kg
- タンク容量 : 5.0L ※実質ご利用可能容量
- 最大噴霧量 : 310ml/h
- 安全装置 : 自動停止機能

販売価格 : 33,000円 (税込)

5Lミスト噴霧器の特徴・使い方

NOROX 5L噴霧器の 特徴



特徴① 除菌と消臭のW効果

噴霧器1台で以下の対策が実行できます！

- ✓ 快適な環境づくり：乾燥対策（加湿）
- ✓ 菌・ウイルス除去：感染症対策、花粉対策、カビ予防
- ✓ 部屋のニオイ除去：消臭対策



特徴② 豊富な機能設定

ライフスタイルに合わせたご利用が可能です！

- 噴霧量調整（弱／中／強）
- 運転モード（連続運転／間欠運転*1）
- 切タイマー設定（4H／8H／12H）
- 睡眠モード（ライトのON／OFF）

*1 間欠運転：1分動作・1分停止／1分動作・3分停止で設定が可能



特徴③ 数多くの導入実績

様々な業種で室内環境の改善にお使いいただいております！

オフィス

事務所内、会議室、休憩室、各フロア、応接室など

施設/店舗

幼稚園・児童施設、介護施設、医療施設、飲食店、宿泊施設など

自宅

リビング、寝室など

NOROX 5L噴霧器の 使い方

メンテナンス
動画はコチラ



液剤の補充方法

液剤を水道水で4倍に薄めます。



濃度が100ppmの液剤をご利用の場合は、2倍に薄めてご利用ください。

原液 水道水
1 : 3



※すべてのウイルス、細菌、ニオイを除去できるものではありません。
※使用環境・条件にも影響を受けるため、すべての空間で効果を保証するものではありません。

お手入れラクラ

タンク内の振動子部を軽く掃除するだけ。フィルターがないのでお手入れが簡単です。（目安：週1回）

- 1 うわぶた、タンクを本体から取り外し、残っている液剤を排水します。
- 2 綿棒や柔らかい布を準備します。
- 3 本体の超音波振動子部の汚れを綿棒や柔らかい布で取り除き、その後表面が浸る程度の水道水で濯ぎ、再度排水します。

※お手入れの際は電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。

お問い合わせ先

株式会社オーシャン

東京都千代田区神田駿河台4-4-1 PMO御茶ノ水

ノロックスお客様サポートセンター

電話：0120-900-950

メール：order@norox.jp

（受付時間：10:00～17:00 ※土日祝日除く）



公式SNSでお得な情報をチェック！

Instagram

@norox_official_jp



X

@norox_official



YouTube

@norox_official



blog

norox.jp/blog

